

RIHETEC

**Kylvätskemunstycke SmartKD med kulanslutning, Typ × rörlängd: 14X70****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 319478 14X70  |
| GTIN         | 4260711110511 |
| Artikelklass | 33C           |

**Beskrivning****Utförande:**

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.

Kula i rostfritt stål i kombination med ett flexibelt kompositrör. Fästsättning av röret med en överfallsmutter.

CNC kylvätskemunstycke med Smartrör – med SmartKD slipper du ställtider och säkerställer optimal kylning av verktygets egg. SmartKD passar in i många VDI- och BMT-fästen från olika tyska och internationella tillverkare. Lämplig för tryck från 6 till 10 bar.

**Fördel:**

- **Snabbt och enkelt montage.**
- **Kula i rostfritt stål.**
- **Flexibelt utbytbart Smartrör.**
- **Exakt stark kylvätskestråle.**

**Användningsdata:**

För in kylvätskemunstycket i kylvätskans hål och rikta sedan in röret mot eggen.

**OBS!:**

Se 319476 eller 319477 för passande gängadapttrar och förlängningsstänger.

**Teknisk beskrivning**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Utförande               | Klotformat huvud |
| Längd munstycke         | 70 mm            |
| kul-Ø                   | 14 mm            |
| Typ                     | SmartKD          |
| Rörgenomföringsdiameter | 4 mm             |
| Invändig                | ja               |

Produktlag

Kylvätskemunstycke