



Tångnyckel Joker 6004, självjusterande, VDE-isolerad, Typ: M



Beställningsdata

Ordernummer	813750 M
GTIN	4013288221780
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

- Parallellt styrda, släta gripbackar.
- Ny steglös självinställning genom enkel ansättning på sexkantsskruvar och muttrar.
- Snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag genom mekanisk spärrfunktion.
- Hävstångsmekanism vid gripning förhindrar glidning och skador.
- Extra liten omtagsvinkel, bara 30° genom ansättning via de triangelformade urtagen i käftarna.

Stycktestat verktyg enligt **DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**. Säkerheten ökar genom halkskyddet i handtagets främre ände. Ytterligare skydd genom skjutfunktionen för kontaktlös och säker öppning av de oisolerade käftarna.

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

totallängd	190 mm
spännvidd	13 - 16 mm
tillverkarens beteckning	6004 Joker M
spännvidd	1/2 – 5/8 tum
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Produktslag	Tångnyckel

