

metabo**Batteridrivnen slagborr exkl. batteri, Typ: KHLTXBL24****Beställningsdata**

Ordernummer	075561 KHLTXBL24
GTIN	4061792218291
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Kraftpaket för slagborrning.**

Slagborren har ett högkapacitetsslagverk med en exakt pneumatisk slagmekanism som vid minimalt anliggningsstryck alstrar slag med maximal slagenergi. Kombihammare med 3 funktioner: **hammarborrning, borrning och mejsling.**

- **Metabo VibraTech (MVT): Hälsovänligt med låg trötthet även vid kontinuerlig användning.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) helvågselektronik för arbete med materiallämpliga varvtal som förblir konstant under belastning.**
- **Säkerhetskoppling: mekanisk frångkoppling av drivningen när bormaskinen är blockerad för säkert arbete.**
- **Mycket lätt och kompakt batteridrivnen hammare med borstlös motor för borrning som inte tröttar, i alla arbetsställningar.**
- **Maximal borrar kapacitet, effektivitet och livslängd genom borstlös-tekniken och högkapacitetsslagverket.**
- **Dammfri borrning med externt dammsug ESA Plus.**
- **Elektronisk mjukstart för exakt förborrning.**
- **LED-arbetsbelysning för optimal sikt mot borrar punkten.**

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Utan batteri och laddare.

Inklusive extra handtag och borrdjupstopp.

OBS!:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	KH 18 LTX BL 24
Batterispänning	18 V
slagenergi	2,2 J
Energiförsörjning	Nätdriven
maximal slagfrekvens	4750 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
Vikt utan batteri	2,7 kg
form verktygshållare	SDS Plus
Tomgångsvarvtal	0 - 1280 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i betong	24 mm
Batterityp	Litiumjon
maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
Antal ingående batterier	0
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
Produktslag	Slagborrmaskin