

**Hörnfräs 90° MEC17, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227505 32/3
GTIN	4960664406661
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Långa skäreppar medger ytterst stora skärdjup.
Litet antal skär.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	BDMT 170408
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Utkragningslängd L_1	40 mm
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
totallängd L_{tot}	100 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	15,7 mm
Skär-Ø D_c	32 mm
Antal skär Z	3
Rampningslängd L för α_{max}	23,6 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	62 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	57 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,61 grad
Ø D_3	25 mm

Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------