



## Skyddshjälm EVO® 3, Färg: BLUE



### Beställningsdata

Ordernummer	097863 BLUE
GTIN	
Artikelklass	09W

### Beskrivning

#### Utförande:

Industriskyddshjälm **EVO® 3** kombinerar ett utmärkt skydd, tack vare det extra starka inre skalet, med en mängd komfortfördelar. Den **lågt sittande nackremmen** ger en särskilt bra passform. **6-punktremsystemet** kan justeras i djupled och ger **maximal passningsnoggrannhet. Ventilation på sidor och baktill** för optimala luftrörelser inuti skålen, vilket gör att hjälmens temperatur sänks med i genomsnitt 2-3 grader. Levereras med en behaglig och funktionell **Chamlon™-svettrem av bomull**. Genomsnittlig skärmlängd. Med en stor skrivbar yta för logotyper och märkningar.

- **Sexpunkts bältesband**
- **Med vridlås**
- **Integrerat ventilationssystem**

#### Norm:

DIN EN 397

### Teknisk beskrivning

Storlek	53 - 64 cm
Färg	blå
Breddjustering	Vridlås

vikt	372 g
hjälmegenskap	Skydd mot stänk av flytande metall
hjälmegenskap	Skyddsegenskap ned till -30 °C
Material hjälmskal	HDPE
Norm	DIN EN 397
Produktslag	Skyddshjälm