Garant

# Fräs-vändskär SOMT 083604 PDER, för Softcut® HSI, HB7510

## Beställningsdata

| | |
|---|---|
| Ordernummer | 214924 ST1400 |
| GTIN | 4045197674715 |
| Artikelklass | 21A |

## Beskrivning

**Utförande:**
Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.
**OBS!:**
Riktvärden för $a_e$ = 0,3×D.

## Teknisk beskrivning

| | |
|---|---|
| Matning $f_z$ per tand | 0,17 mm |
| Typ | ST1400 |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| skärtjocklek E | 3,6 mm |
| ISO-kod vändskär | SOMT 083604 PDER |
| Sort | HB7510 |
| Skärmaterial | VHM |

| | |
|---|---|
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

## Användardata

| | Lämplighet | $V_c$ | ISO-kod |
|---|---|---|---|
| Stål < 1100 N/mm² | lämplig | 220 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm² | lämplig | 180 m/min | P |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |