

**Garant****GARANT Master Mute reducerhylsa Master Mute, Skaft-Ø DS / spänn-Ø D1:  
40/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319431 40/10
GTIN	4067263046691
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

Lämplig för alla slag av borrarstånghållare. Optimal i kombinerad användning med vibrationsdämpade borrarstänger, t.ex. GARANT Master Mute, fördelaktig också när andra borrarstänger (t.ex. av hårdmetall) används.

**Fördel:**

Genom den slitsade versionen omsluts borrarstängens till 100 % av reducerhylsan, dvs. vibrationerna reduceras. Enkel och snabb justering av borrarstängens via kula eller skruv möjligt.

**Användningsdata:**

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	10 mm
totallängd L	70 mm
Ø D	44 mm
l <sub>2</sub>	5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring
Svängning	dämpad

