

Garant**GARANT Master Mute reducerhylsa Master Mute, Skaft-Ø DS / spänn-Ø D1: 32/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319431 32/12
GTIN	4067263046653
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Lämplig för alla slag av borrarstånghållare. Optimal i kombinerad användning med vibrationsdämpade borrarstänger, t.ex. GARANT Master Mute, fördelaktig också när andra borrarstänger (t.ex. av hårdmetall) används.

Fördel:

Genom den slitsade versionen omsluts borrarstången till 100 % av reducerhylsan, dvs. vibrationerna reduceras. Enkel och snabb justering av borrarstången via kula eller skruv möjligt.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

totallängd L	65 mm
Ø D	36 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
l ₂	5 mm
Skaftdiameter D _s	32 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring
Svängning	dämpad

