



Reducerhylsa GZB-S med tätning med kylning, Ø 12 mm, Spänn-Ø D1: 4mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302145 4 |
| GTIN | 4060576155272 |
| Artikelklass | 33T |

Beskrivning

Utförande:

Schunk GZB-S reducerhylsa.

Med kylkanalsöppningar.

Användningsdata:

- För borrar, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
- Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänn diametern.
- Stort vridmoment garanterar en högre spån avskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
- Rundgångsnoggrannhet $\pm 5 \mu\text{m}$ (systemnoggrannhet vid $3 \times D$).
- Rundgångsnoggrannhet $\pm 2 \mu\text{m}$ (ör reducerhylsa).
- Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänn diameter 20 mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| totallängd L | 52,5 mm |
| Ø D | 12 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 4 mm |
| Produktnamnsattribut | Ø 12 mm |
| Rundgångsnoggrannhet system | 5 μm |
| Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring |

