



Rakslip Batteri, Typ: 71230461



Beställningsdata

Ordernummer	077259 71230461
GTIN	4014586897158
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **Dammresistent och kraftfull batteridriven rakslip.**
- **Underhållsfri borstlös EC-motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.**
- **Idealisk för alla tillämpningar. Optimala varvtal, anpassad för många slipmedel och material tack vare steglöst elektroniskt varvtalsförval.**

Kompakt med kort spindelhals.

leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa \varnothing 6 mm, vardera 1 st dubbel skiftnyckel nyckelvidd 13 och 17, transportväska. **Exkl. batteri och laddare.**

OBS!:

Rakslipmaskinerna är godkända för användning med roterandefilar med diametrar upp till 12 mm.

Lämpliga batterier finns under nr 073856 - 073858 eller startset under nr 073863 – 073867.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
maximal spännhyls- \varnothing	8 mm
maximala vibrationer enligt EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

vikt	1,4 kg
elektroniskt varvtalsförval	ja
varvtalsområde	9000 - 28000 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
Antal ingående batterier	0
tillverkarens beteckning	AGSZ 18-280 BL AS
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Rakslip