



Rakslip Batteri, Typ: 71230661



Beställningsdata

Ordernummer	077259 71230661
GTIN	4014586897172
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **Dammresistent och kraftfull batteridriven rakslip.**
- **Underhållsfri borstlös EC-motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.**
- **Idealisk för alla tillämpningar. Optimala varvtal, anpassad för många slipmedel och material tack vare steglöst elektroniskt varvtalsförval.**

Lång spindelhals. Den långa och smala halsen möjliggör djup nedsänkning i arbetsstycken (t.ex. invändig slipning av rör).

leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa Ø 6 mm, vardera 1 st dubbel skiftnyckel nyckelvidd 13 och 17, transportväska. **Exkl. batteri och laddare.**

OBS!:

Rakslipmaskinerna är godkända för användning med roterandefilar med diametrar upp till 12 mm.

Lämpliga batterier finns under nr 073856 - 073858 eller startset under nr 073863 – 073867.

Teknisk beskrivning

maximal spännhyls-Ø	8 mm
Batterispänning	18 V
Antal ingående batterier	0

tillverkarens beteckning	AGSZ 18-90 LBL AS
varvtalsområde	2900 - 9000 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
vikt	1,6 kg
elektroniskt varvtalsförval	ja
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Rakslip