

Garant GRIDLINE

Stödsåkåp, för vändskårsstorlek längd×bredd: 1200X800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	431060 1200X800
GTIN	4067263264927
Artikelklass	41C

Beskrivning**Utförande:**

Stabil svetsad konstruktion inklusive lagerbeslag. Ojämnheter i golvet kan kompenseras med höjdjusterskruvar.

Skåpunderrede, kåpa av stålplåt, beroende på storlek med dörr (inklusive hylla) och/eller lådor, inklusive GARANT låssystem. Stommen lackerad RAL7035 vit aluminium, fronter RAL 7016 stålblå.

Beläggning:

lådans fronthöjd (höger): 50; 75; 100; 200 mm

dörrens effektiva höjd: 425 mm

Antal avläggsskivor: 1

Antal kåpor med dörr: 1

Inklusive kåpor med utdragslådor: 1

OBS!:

För vibrationsisolerande uppställningselement, beställ 4x nr 086002, storlek 850.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	500 mm
underredets höjd	710 mm
bärförmåga per ytenhet	1000 kg

Högt underreda inkl. lagerbeslag	770 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
dörrens effektiva höjd	425 mm
underredets bredd	906 mm
underredets djup	650 mm
lådornas effektiva djup i G	20 mm
lådornas effektiva bredd i G	12 mm
Antal förvaringshyllor	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdutjämning	25 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktslag	Underrede