



Vändbar enhandstving med roterande handtag, spännvidd: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	860288 150
GTIN	4008158041988
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Över- och underdel av glasfiberarmerad polyamid. Ihålig profilskena av stål. Plasthöljet skyddar handtagets mekanism för damm och spån. Handtaget kan placeras på ett sådant sätt att en optimal pumpposition och därmed bättre krafttillämpning uppnås. Å andra sidan kan handtag också svängas ut ur arbetsområdet efter fastspänningen. Tack vare det kan flera klämmor i det mest trånga utrymmet användas.

- **2-komponent-plasthandtag med pumpspak.**
- **Innovativ 360-graders rotationsmekanism gör att greppheten kan placeras runt skenan.**
- **12-steps spärrmekanism för säkert grepp.**
- **Stora spännytor med löstagbara skydd.**
- **Spännkraft upp till 1400 N.**
- **Verktyslös ompositionering av klämmor till spridning.**
- **Enhandsmanövrering utan ansträngning.**

Teknisk beskrivning

kapacitet	80 mm
-----------	-------

spännvidd utåt	195 - 315 mm
tillverkarens beteckning	EZ360
maximal spännkraft	1400 Nm
spännvidd	150 mm
skenans tvärsnitt	18x5 mm
vikt	0,78 kg
Produktslag	Skruvtving