



## Vändbar enhandstving med roterande handtag, spännvidd: 300mm



### Beställningsdata

Ordernummer	860288 300
GTIN	4008158041995
Artikelklass	83K

### Beskrivning

#### Utförande:

Över- och underdel av glasfiberarmerad polyamid. Ihållig profilskena av stål. Plasthöljet skyddar handtagets mekanism för damm och spån. Handtaget kan placeras på ett sådant sätt att en optimal pumpposition och därmed bättre krafttillämpning uppnås. Å andra sidan kan handtag också svängas ut ur arbetsområdet efter fastspänningen. Tack vare det kan flera klämmor i det mest trånga utrymmet användas.

- **2-komponent-plasthandtag med pumpspak.**
- **Innovativ 360-graders rotationsmekanism gör att greppheten kan placeras runt skenan.**
- **12-steps spärrmekanism för säkert grepp.**
- **Stora spännytor med löstagbara skydd.**
- **Spännkraft upp till 1400 N.**
- **Verktyslös ompositionering av klämmor till spridning.**
- **Enhandsmanövrering utan ansträngning.**

### Teknisk beskrivning

kapacitet	80 mm
-----------	-------

skenans tvärsnitt	18×5 mm
tillverkarens beteckning	EZ360
maximal spännkraft	1400 Nm
spännvidd	300 mm
spännvidd utåt	195 - 465 mm
vikt	0,87 kg
Produktslag	Skruvtving