



Vändbar enhandstving med roterande handtag, spännvidd: 600mm



Beställningsdata

Ordernummer	860288 600
GTIN	4008158042015
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Över- och underdel av glasfiberarmerad polyamid. Ihålig profilskena av stål. Plasthöljet skyddar handtagets mekanism för damm och spån. Handtaget kan placeras på ett sådant sätt att en optimal pumpposition och därmed bättre krafttillämpning uppnås. Å andra sidan kan handtag också svängas ut ur arbetsområdet efter fastspänningen. Tack vare det kan flera klämmor i det mest trånga utrymmet användas.

- **2-komponent-plasthandtag med pumpspak.**
- **Innovativ 360-graders rotationsmekanism gör att greppheten kan placeras runt skenan.**
- **12-steps spärrmekanism för säkert grepp.**
- **Stora spännytor med löstagbara skydd.**
- **Spännkraft upp till 1400 N.**
- **Verktyslös ompositionering av klämmor till spridning.**
- **Enhandsmanövrering utan ansträngning.**

Teknisk beskrivning

spännvidd	600 mm
-----------	--------

skenans tvärsnitt	18×5 mm
maximal spännkraft	1400 Nm
tillverkarens beteckning	EZ360
kapacitet	80 mm
spännvidd utåt	195 - 765 mm
vikt	1,06 kg
Produktslag	Skruvtving