


Garant**Slipstjärna, slipnylon, Ø 38 mm, Kornstorleksjämförelse: 180**

Beställningsdata

Ordernummer	555917 180
GTIN	4067263290704
Artikelklass	51E

Beskrivning

Utförande:

Stjärnformigt placerad slipnylon med gängfäste. Rivhållfast och robust slipnylon som inte fransar vid skärkanterna. 3-skikts.

Användningsdata:

För rengöring, gradning och finisharbeten på svåråtkomliga ställen som **exempelvis i hål, invändiga gängor, rör och fördjupningar**. Använd spännstift nr 555920.

Teknisk beskrivning

Färg	röd
Motsvarande kornstorlek	180
finhetsgrad	Medel
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 38 mm
rekommenderat varvtal	7500 min ⁻¹

maximalt varvtal:	13000 min ⁻¹
Produktslag	Slipstjärna, slipnylon

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	begränsat lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		