

**Hörnfräs 90° MECH17, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 40/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Skärförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder  $a_e$  blir möjliga vid samma skärdjup  $a_p$ . Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	BDMT 170408
Utkragningslängd $L_1$	73 mm
Skär-Ø $D_c$	40 mm
totallängd $L_{tot}$	136 mm
Passande vändskär	BD.. 1704
maximalt sågdjup $a_{p max}$	59 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	2
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
Antal vändskärspaltor	8
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

**Tillbehör**

Spännskruv	229709
------------	--------