



## Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 19mm



### Beställningsdata

Ordernummer	614853 19
GTIN	4018754239245
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmida. Den integrerade spärren med 72 tänder ger en arbetsvinkel på endast 5° – för effektivt arbete även i trånga utrymmen.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

#### OBS!:

**SE UPP!**

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 614820

### Teknisk beskrivning

Käftbredd b	39 mm
ring-Ø D	34 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	8,7 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	11,5 mm
nyckellängd L	252 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnycklar