

**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614853 12
GTIN	4018754239177
Artikelklass	63A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Den integrerade spärren med 72 tänder ger en arbetsvinkel på endast 5° – för effektivt arbete även i trånga utrymmen.

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

**OBS!:**

**SE UPP!**

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 614820

**Teknisk beskrivning**

Ringhöjd $h_2$	8,4 mm
nyckellängd L	173 mm
Käfthöjd $h_1$	6,4 mm
ring-Ø D	23,5 mm
Käftbredd b	25,2 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnycklar