



Pendelupplägg räfflad, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M3



Beställningsdata

Ordernummer	370063 M3
GTIN	4059245309597
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

gängaM	M3
maximal belastning (statiskt)	8 kN
Längd 1	13 mm
Kragens längd L ₂	5 mm

Utvändig-Ø D

9 mm

Produktslag

Pendelupplägg