

**Hörnfräs 90° MEC17, med hål, Ø D / Antal skäreppgar Z: 50/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227510 50/4
GTIN	4960664452743
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Långa skäreppgar medger ytterst stora skärdjup.  
Litet antal skär.

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	22 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	15,7 mm
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
Skär-Ø $D_c$	50 mm
total längd $L_{\text{tot}}$	40 mm
Passande vändskär	BDMT 170408
Antal skär Z	4
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,34 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	41,6 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	93 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	43 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------