



## Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd 200 mm, nyckelvidd: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	622601 10
GTIN	7610733291311
Artikelklass	63D

### Beskrivning

#### Utförande:

Riktigt utformat, djupt 6-kantsnyckelhuvud.

Ergonomiskt utformat T-handtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förokromad yta, svarta spetsar.

#### OBS!:

**SE UPP!**

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 622552

### Teknisk beskrivning

totallängd	275 mm
nyckelvidd	10 mm
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Produktslag	hylsnyckel