



Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd 200 mm, nyckelvidd: 9mm



Beställningsdata

Ordernummer	622601 9
GTIN	7610733291212
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Riktigt utformat, djupt 6-kantsnyckelhuvud.

Ergonomiskt utformat T-handtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagttålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förokromad yta, svarta spetsar.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 622552

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	9 mm
totallängd	275 mm
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Produktslag	hylsnyckel