

**Garant**

## Beställningsdata

Ordernummer	964451 100X135
GTIN	4067263476788
Artikelklass	9GM

## Beskrivning

Utförande:

Industriarbetsplatsmattor för medelhöga till höga anspråk. Den ergonomiska gummmattan är lämplig för torra och våta gång- och stående arbetsplatser. Mattytan har en optimalt koordinerad vridpunkt och mycket bra glid- och liggmotstånd. Fasade kanter runt om minskar snubblingsrisken. Mycket lättrenjord yta med ljusreflekterande egenskaper. Den oljebeständiga golvmattan har en brandskyddsklass Bfl-s1. På grund av gummiföreningens elastiska egenskaper och den speciella geometrin på baksidan har mattan en särskilt stötdämpande och aktiverande effekt, skyddar mot ohälsosam kyla. Slitstark matta som lämpar sig för flerskiftsdrift. Elektriskt avledande, ytmotstånd på mindre än 107  $\Omega$ . Mattan är märkt med en ESD-säkerhetsetikett. leveransinnehåll:

Matta med ESD-jordanslutning (hål för jordanslutning kan väljas fritt, anslutning måste vara självmonterad).

## Teknisk beskrivning

vikt	20 kg
Tjocklek	16 mm
Material	Nitrilgummi (NBR)
Längd	135 cm
Bredd	100 cm

Brandskyddsklass	BFL-s1
Hårdhet enligt Shore A	55
Ståkomfort	Mot uttröttning
Ståkomfort	Halksäkerhet
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	Oljetålig
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Färg	fläckig ljusgrå
Produktslag	Arbetsplatsmatta