

**Hörnfräs 90° MEC17, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/3Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	227500 32/3L
GTIN	4960664396184
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Långa skäreppor medger ytterst stora skärdjup.  
Litet antal skär.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	BDMT 170408
Utkragningslängd $L_1$	40 mm
Skär-Ø $D_c$	32 mm
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
totallängd $L_{tot}$	130 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	15,7 mm
Antal skär Z	3
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	23,6 mm
spiralfräsning Ø $D_{max}$	62 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	57 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,61 grad
Ø $D_3$	25 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------