



Hårdmetall-betongborr, Borr-Ø: 6mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 786001 6 |
| GTIN | 4058546404154 |
| Artikelklass | 76G |

Beskrivning

Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som löfts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.

Hammar- och rotationsborr med kraftigt hårdmetallskär.

Användningsdata:

Framför allt avsedd för **borrning av plugghål med slagbormaskiner** i betong, murverk, natursten och tegel.

Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.

Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|--------|
| Borr-Ø | 6 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| totallängd | 100 mm |
| spirallängd | 60 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Skärmaterial | VHM |
| Norm | DIN 8039 |
| Norm | ISO 5468 |
| Användning med slag/utan slag | slagborrning |
| Skaft | Cylindriskt skaft |
| Produktslag | Stenborr |