



Hårdmetall-betongborr, Borr-Ø: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	786001 20
GTIN	4058546404413
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som lötts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.

Hammar- och rotationsborr med kraftigt hårdmetallskär. Med reducerat fäste med 3 ytor.

Användningsdata:

Framför allt avsedd för **borrning av plugghål med slagbormaskiner** i betong, murverk, natursten och tegel.

Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.

Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
spirallängd	95 mm
Borr-Ø	20 mm
Skaft-Ø	12,75 mm
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Stenborr

