



Hörnfräs 90° MEC17, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z: 40/4Lmm



Beställningsdata

Ordernummer	227500 40/4L
GTIN	4960664396207
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:

Långa skäreppgar medger ytterst stora skärdjup.
Litet antal skär.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	15,7 mm
Utkragningslängd L_1	50 mm
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
Skär-Ø D_c	40 mm
Passande vändskär	BDMT 170408
Skaftdiameter $D_s\ h6$	32 mm
totallängd L_{tot}	150 mm
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för α_{max}	31,6 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	78 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	73 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,45 grad
Ø D_3	33 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------