



## Videoendoskop VIPER med sond, Ø 2,2 mm, sondlängd: 2000mm



### Beställningsdata

Ordernummer	492790 2000
GTIN	2050002074323
Artikelklass	49C

### Beskrivning

#### Utförande:

Lätt, kompakt och flexibelt användbart VIPER-videoendoskop. Snabbt utbytbara sonder med olika diametrar (från 2,2 mm) och arbetslängder ökar flexibiliteten. Med sin låga vikt är VIPER-endoskopet extremt lätt och praktiskt.

- **Ljusstark 4,3-tum bildskärm med CMOS-kamerateknik för bilder med HD-kvalitet.**
- **Intuitiv och enkel hantering.**
- **Långa avbrottsfria inspektioner med i handeln förekommande batteripackar.**
- **Snabb dataöverföring med Micro USB 2.0, mini-HDMI-anslutning och SD-minneskortfack.**
- **Snabbt utbytbara sonder med olika diametrar och arbetslängder.**

#### leveransinnehåll:

Nätdel, mikro-USB-kabel, videokabel, 2 st litiumjonbatterier, SD-minneskort 8 GB, metallstativ, transportväska.

### Teknisk beskrivning

Fokuseringsområde	3 - 50 mm
sondlängd	2000 mm
Serie	VIPER
blickriktning	0 grad

Displaystorlek	4,3 tum
kamerasensor	CMOS
Energiförsörjning	Nätdriven
bildöppningsvinkel	90 grad
Sond-Ø	2,2 mm
Produktnamnsattribut	Ø 2,2 mm
Produktslag	Endoskop