

Garant**Kompaktskiva, slipnylon, Ø 115 mm, Kornstorleksjämförelse: 150****Beställningsdata**

Ordernummer	567005 150
GTIN	4067263516682
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Pressad fibernylon med hartsbundna slipkorn möjliggör **slipning och finisharbete i ett och samma arbetsmoment. Medelhårt** utförande med **ökad aggressivitet och kantstabilitet**. För allmänna avgrädningsarbeten, lätt nötning avslipning med en fin ytfinish.

Användningsdata:

För yt- och kantbearbetning med vinkelslipmaskiner (rekommenderat varvtal 6000 min⁻¹).

Teknisk beskrivning

Slipmedel	Normalkorund (A)
Hårdhetsgrad	Medel
Utförande	6 A medium
Slipmedlets beteckning	A
finhetsgrad	Medel
Motsvarande kornstorlek	150
hål-Ø	22,23 mm
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Formbeskrivning	plan
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Betong
maximal periferihastighet	60 m/s
Produktslag	Kompaktskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		