

mimatic
Tool Systems**Grundhållare weldon-skaft, Typ: 25/38****Beställningsdata**

Ordernummer	218205 25/38
GTIN	2050001737311
Artikelklass	29B

Beskrivning**Utförande:**

Sågbladen fästes med en skruv i centrum. **Quadrogon-gränssnitt** för bättre kraftöverföring och vridstyvhet.

leveransinnehåll:

Inklusive spännskiva och spännskruv.

Invändig: ja

Spänndiameter d_1 : 38,2 mm

Kraglängd L_1 : 60 mm

totallängd L_{tot} : 133 mm

Skaftdiameter D_s h6: 32 mm

Spännskiva: 219847

Spännskruv: 219839 (SW4; 24,5 Nm)

Teknisk beskrivning

Kraglängd L_1	60 mm
Spännskruv	219839 (SW4; 24,5 Nm)
Spänndiameter d_1	38,2 mm
Spännskiva	219847
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
totallängd L_{tot}	133 mm

Skafutförande	weldon-skaf
Invändig	ja
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Spännskiva	219847
Spännskruv	219839