



Beställningsdata

Ordernummer	728736 160
GTIN	
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Vinklade backar med V-formade skär (upp till högst 5 mm ytterdiameter). Infälld led med glappfri gång och öppningsfjäder. Med ställskruv för inställning av ledararea. Tång förkromad, handtag med flerkomponentshöljen och KNIPEXtend-gränssnitt. KNIPEXtend används för att ansluta tillägg, till exempel ColorCode Clips (CCCs) för anpassning eller TetheredTool Clips (TTCs) för att fästa en TetheredTools krockskyddsenshet.

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

OBS!:

Tidigare modell nr 728735 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
Skärform	Skärprisma
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
med returfjäder	ja
med ställskruv för inställning av ledararea	ja
Produktslag	Skärande tång

