



Sidavbitare förkromad med grepphylsor, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	724861 160
GTIN	4003773039600
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).

Tång förkromad, handtag med flerkomponentöljen och KNIPEXtend-gränssnitt.

KNIPEXtend används för att ansluta utökningar, t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en Tethered Tools fallsäkring.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

OBS!:

Tidigare modell nr 724860 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4 mm
totallängd	160 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej

med inkopplingsbar retur fjäder

nej

Produktlag

Skärande tång