

Garant**Skruvtving av massivt stål, spännvidd: 400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	860482 400
GTIN	4067263742920
Artikelklass	81D

Beskrivning**Utförande:**

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.

Rörlig tryckplatta med integrerad **spindelsäkring förhindrar att** spindeln lossnar vid vibrationer. Maximal kraftöverföring genom **krafthandtag** med greppvänlig Haptoprene-yta och slagtålig polypropenkärna. Halsäker ytstruktur också med våta och oljiga händer.

Teknisk beskrivning

kapacitet	120 mm
skenans tvärsnitt	25×12 mm
spännvidd	400 mm
Produktslag	Skruvtving

