



Huvborste Ståltråd 0,35 mm, Borst-Ø D1: 80mm



Beställningsdata

Ordernummer	573005 80
GTIN	4067263906797
Artikelklass	57H

Beskrivning

Utförande:

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner.

Med **invändig gänga M14**.

Användningsdata:

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödskalmed mera.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	85 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Huvborste