



Huvborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 90XM14mm



Beställningsdata

Ordernummer	572103 90XM14
GTIN	4067263906957
Artikelklass	57H

Beskrivning

Utförande:

Slät ståltråd, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.**

Användningsdata:

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.

Med **invändig gänga M14**.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	90 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
säkerhetsstödring	nej
maximalt varvtal:	11500 min ⁻¹
gängaM	M14
Borstlängd H ₁	22 mm

Borstmaterial

Ståltråd

Produktslag

Huvborste