



## Huvborste Ståltråd 0,35 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 65XM14mm



### Beställningsdata

Ordernummer	572050 65XM14
GTIN	4067263906933
Artikelklass	57H

### Beskrivning

#### Utförande:

Slät ståltråd, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödskal samt för rengöring.**

#### Användningsdata:

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.

Med **invändig gänga M14.**

### Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	12500 min <sup>-1</sup>
Borst-Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	20 mm
säkerhetsstödring	nej
Borsttjocklek	0,35 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd

Produktlag

Huvborste