


HOLEX**Rundborste med skaft Ståltråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
50X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574150 50X15
GTIN	4067263907060
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	50 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Borsttjocklek	0,2 mm
Borstbredd L ₁	15 mm
Borstlängd H ₁	12 mm

Borstmaterial	Ståltråd
Flätmönster	vågig
Produktslag	Cirkulärborste