

**HOLEX****Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:  
50X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574253 50X10
GTIN	4067263934752
Artikelklass	57H

**Beskrivning****Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Användningsdata:**

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Borsttjocklek	0,2 mm
Borstbredd L <sub>1</sub>	10 mm
maximalt varvtal:	15000 min <sup>-1</sup>
Borstlängd H <sub>1</sub>	12 mm

Borst-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Borstmaterial	INOX-tråd
Flättnöster	vågig
Produktlag	Cirkulärborste