



Tvättborste plasthuv Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1: 50mm



Beställningsdata

Ordernummer	574765 50
GTIN	4067263935025
Artikelklass	57H

Beskrivning

Utförande:

Tvättborstar med **skaft-Ø 6 mm**.

För **bearbetning av rostfritt stål**. **Plasthuv** fungerar som påkörningsskydd och förhindrar korrosion genom främmande material.

Användningsdata:

I sågskärpningsmaskiner, böjliga axlar eller på stationära maskiner. För rengöring och avgrädnig av små till medelstora ytor.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	10500 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	50 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
Borstlängd H ₁	28 mm
Produktslag	Ändborste

