



Snabbväxlingsystem för specialrengöringsborste Ø 50 mm, Kornstorlek: 50



Beställningsdata

Ordernummer	573511 50
GTIN	9009013051727
Artikelklass	53M

Beskrivning

Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikorn och aluminiumoxid och med **utomordentlig användningstid.**

Extremt flexibla och anpassningsbara.

Användningsdata:

För nästan alla material med högsta tänkbara arbets säkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.

För användning på rakslipmaskiner och små vinkelslipmaskiner med snabbytestallrik nr 554090–554094 (hylsdorn Ø 6 mm resp. M14-fäste).

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	50
Färg	grön
maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
Slipmedlets beteckning	Keramik

Produktlag

Huvborste