




## Snabbväxlingsystem för specialrengöringsborste Ø 50 mm, Kornstorlek: 80



### Beställningsdata

Ordernummer	573511 80
GTIN	9009013051758
Artikelklass	53M

### Beskrivning

#### Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikorn och aluminiumoxid och med **utomordentlig användningstid.**

**Extremt flexibla och anpassningsbara.**

#### Användningsdata:

**För nästan alla material med högsta tänkbara arbets säkerhet.** För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.

För användning på rakslipmaskiner och små vinkelslipmaskiner med snabbtestallrik nr 554090–554094 (hylsdorn Ø 6 mm resp. M14-fäste).

### Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	25000 min <sup>-1</sup>
Färg	gul
Kornstorlek	80
Slipmedlets beteckning	Keramik

Produktlag

Huvborste