


**Garant****Vario plus ECO-skärhållare konkav axiell, vänster, Diameterområde instick D1 / D2: 41/53mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274515 41/53
GTIN	4067263950530
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

**Passar till:**

Skärhållare nr 274500–274503, 274530, 274531.

**Observera:**

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

**OBS!:**

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	Nr 273656 – 273749
maximalt sågdjup $t_{\text{max}}$	16 mm
minimal första insticksdiameter $D_1$	41 mm
maximal första insticksdiameter $D_2$	53 mm

Serie	Eco
Användning	vänster
Invändig	ja
Spårbredd w	2 mm
Produktslag	Skärhållare