

Garant**Vario plus eco konvex skärhållare axiell, Höger, Diameterområde instick D1 / D2: 140/230mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274516 140/230
GTIN	4067263950776
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500–274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

D_1 = min. \emptyset för 1:a insticket/ D_2 = max. \emptyset för 1:a insticket.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup t_{\max}	21 mm
minimal första insticksdiameter D_1	140 mm
Passande vändskär	Nr 273656 – 273749
maximal första insticksdiameter D_2	230 mm

Serie	Eco
Användning	Höger
Invändig	ja
Spårbredd w	3 mm
Produktslag	Skärhållare