

**Garant****Vario plus eco konvex skärhållare axiell, Höger, Diameterområde instick D1 / D2: 26/39mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274516 26/39
GTIN	4067263950592
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

**Passar till:**

Skärhållare nr 274500–274503, 274530, 274531.

**Observera:**

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

**OBS!:**

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

**Teknisk beskrivning**

maximalt sågdjup $t_{\text{max}}$	18 mm
maximal första insticksdiameter $D_2$	39 mm
Passande vändskär	Nr 273656 – 273749
minimal första insticksdiameter $D_1$	26 mm

Serie	Eco
Användning	Höger
Invändig	ja
Spårbredd w	3 mm
Produktslag	Skärhållare