

Garant**Vario plus ECO-skärhållare konkav axiell, Höger, Diameterområde instick D1 / D2: 110/170mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274518 110/170
GTIN	4067263950875
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500–274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

D_1 = min. \emptyset för 1:a insticket/ D_2 = max. \emptyset för 1:a insticket.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	Nr 273656 – 273749
maximalt sågdjup t_{max}	21 mm
Serie	Eco
maximal första insticksdiameter D_2	170 mm

minimal första insticksdiameter D_1	110 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Spårbredd w	3 mm
Produktslag	Skärhållare