


Garant**Vario plus ECO-skärhållare konkav axiell, vänster, Diameterområde instick D1 / D2: 33/50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274519 33/50
GTIN	4067263950905
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500–274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

Teknisk beskrivning

minimal första insticksdiameter D_1	33 mm
maximal första insticksdiameter D_2	50 mm
maximalt sågdjup t_{max}	18 mm
Passande vändskär	Nr 273656 – 273749

Serie	Eco
Användning	vänster
Invändig	ja
Spårbredd w	3 mm
Produktslag	Skärhållare