

mimatic
Tool Systems**Grundhållare weldon-skaft, Typ: 16/26****Beställningsdata**

Ordernummer	218205 16/26
GTIN	2050001737298
Artikelklass	29B

Beskrivning**Utförande:**

Sågbladen fästes med en skruv i centrum. **Quadrogon-gränssnitt** för bättre kraftöverföring och vridstyvhet.

leveransinnehåll:

Inklusive spännskiva och spännskruv.

Invändig: ja

Spänndiameter d_1 : 26 mm

Kraglängd L_1 : 50 mm

totallängd L_{tot} : 116 mm

Skaftdiameter D_s h6: 25 mm

Spännskiva: 219845

Spännskruv: 219837 (SW3; 6,0 Nm)

Teknisk beskrivning

Spännskiva	219845
Kraglängd L_1	50 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Spänndiameter d_1	26 mm
totallängd L_{tot}	116 mm
Spännskruv	219837 (SW3; 6,0 Nm)

Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Spännskruv	219837
Spännskiva	219845