

Garant**Vario plus ECO-skärhållare konkav axiell, Höger, Diameterområde instick D1 / D2: 90/130mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274522 90/130
GTIN	4067263962335
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500–274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

D_1 = min. \varnothing för 1:a insticket/ D_2 = max. \varnothing för 1:a insticket.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup t_{\max}	28 mm
minimal första insticksdiameter D_1	90 mm
Passande vändskär	Nr 273656 – 273749
maximal första insticksdiameter D_2	130 mm

Serie	Eco
Användning	Höger
Invändig	ja
Spårbredd w	4 mm
Produktslag	Skärhållare