

Garant**Vario plus ECO-skärhållare konkav axiell, vänster, Diameterområde instick D1 / D2: 52/72mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 274523 52/72 |
| GTIN | 4067263962397 |
| Artikelklass | 21U |

Beskrivning**Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500–274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| minimal första insticksdiameter D_1 | 52 mm |
| maximalt sågdjup t_{max} | 25 mm |
| maximal första insticksdiameter D_2 | 72 mm |
| Passande vändskär | Nr 273656 – 273749 |

| | |
|-------------|-------------|
| Serie | Eco |
| Användning | vänster |
| Invändig | ja |
| Spårbredd w | 4 mm |
| Produktslag | Skärhållare |